

**SAI-T-M12-K****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

**A kép illusztráció****Általános rendelési adatok**

Változat	Y connector
Rendelési szám	<a href="#">261650000</a>
Típus	SAI-T-M12-K
GTIN (EAN)	4050118621563
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E310075

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	100 g
-------------	-------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó M12 túske	1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat
2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat	Meghúzási nyomaték M12: 0,8 - 1,2 Nm

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	5	Kódolás	K-coded
Érintkező felület	Aranyozott	Ház fő anyaga	TPU
Névleges áram	12 A	Védelmi osztály	IP65, IP67, IP68
Szennyezés súlyossága	3	Kábelcsavarzat	M 12
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C

## Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-111
----------------------	-----------------

## Általános adatok

Pólusszám	5	Kódolás	K-coded
Érintkező felület	Aranyozott	Ház fő anyaga	TPU
Névleges áram	12 A	Védelmi osztály	IP65, IP67, IP68
Szennyezés súlyossága	3	Kábelcsavarzat	M 12
Névleges feszültség	630 V AC	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C	Vezeték külső atm.	-

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


**SAI-T-M12-K**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


**Rajzok**

www.weidmueller.com


**Méretrajz**



**Póluskiosztás**



**Póluskiosztás**



**Póluskiosztás**

