Adatlap

DEK 5/5 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.
A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Változat	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Weidmueller, fehér
Rendelési szám	2619770000
Típus	DEK 5/5 MM BP WS
GTIN (EAN)	4050118626315
Qty.	10000 Darab

Adatlap

DEK 5/5 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Magasság	5 mm	Magasság (coll)	0.1968 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0.1968 inch
Nettó tömeg	0.07 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...90 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás tájolása	vízszintes és függőleges	Változat	halogénmentes
Szélesség	5 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C
Szín	fehér	Halogén	Nem
Alapanyag	PC-ABS, TPU	Nyomtatott karakterek	nélkül
Címkemező mérete	4.5 x 4.7 mm	kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...90 °C	Alkalmazás/gyártó	Weidmueller

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A 1302920000 cikkszámú külső tekercstartó szükséges

Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

DEK 5/5 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

DEK 5/5 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Változat
Rendelési szám	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP EXT.RH	Változat
Rendelési szám	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Qty.	1 ST	

Típus	MULTIMARK ROLLER TB	Változat
Rendelési szám	2438500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Qty.	1 ST	

DEK 5/5 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	Változat
Rendelési szám	2661600000	
GTIN (EAN)	4050118681246	
Qty.	1 ST	