

## DEK 5/8 MM BP WS


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alakontúrája biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapocsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

Változat	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér
Rendelési szám	<a href="#">2619790000</a>
Típus	DEK 5/8 MM BP WS
GTIN (EAN)	4050118626292
Qty.	6000 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Magasság	5 mm	Magasság (coll)	0.1968 inch
Szélesség	8 mm	Szélesség (coll)	0.315 inch
Nettó tömeg	0.11 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...90 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Nyomtatás tájolása	vízszintes és függőleges	Változat	halogénmentes
Szélesség	8 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C
Szín	fehér	Halogén	Nem
Alapanyag	PC-ABS, TPU	Nyomtatott karakterek	nélkül
Címkemező mérete	4.5 x 7.5 mm	kompatibilis nyomtató	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...90 °C	Alkalmazás/gyártó	Weidmueller

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A 1302920000 cikkszámú külső tekercestartó szükséges
------------------	--

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



## DEK 5/8 MM BP WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Qty.	1 ST	

## THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP EXT.RH	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1302920000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER TB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2438500000</a>	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Qty.	1 ST	

**THM MULTIMARK PLUS**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2661600000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681246	
Qty.	1 ST	