Adatlap

# WS 8/8 MM BP WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.
A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 8 mm, Weidmueller, fehér |
| Rendelési szám | 2619830000 |
| Típus | WS 8/8 MM BP WS |
| GTIN (EAN) | 4050118626254 |
| Qty. | 5000 Darab |

# Adatlap

## WS 8/8 MM BP WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| ROHS | Megfelel |

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Magasság | 8 mm | Magasság (coll) | 0.315 inch |
| Szélesség | 8 mm | Szélesség (coll) | 0.315 inch |
| Nettó tömeg | 0.12 g | | |

### Hőmérsékletek

| | |
|---|---|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -50...90 °C |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

### Általános adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Változat | halogénmentes | Szélesség | 8 mm |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 90 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -50 °C | Szín | fehér |
| Halogén | Nem | Alapanyag | PC-ABS, TPU |
| Nyomtatott karakterek | üres | Címkemező mérete | 7 x 7.3 mm |
| kompatibilis nyomtató | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -50...90 °C |
| Alkalmazás/gyártó | Weidmueller | | |

### Fontos megjegyzés

| | |
|---|---|
| Termékinformáció | A 1302920000 cikkszámú külső tekercstartó szükséges |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

# WS 8/8 MM BP WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rajzok

Weidmüller

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Tartozékok

## Tintaszalagok

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | RIBBON MM-TB 25/360 SW | Változat |
| Rendelési szám | 2005090000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| Qty. | 1 ST | |

## THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | THM MMP EXT.RH | Változat |
| Rendelési szám | 1302920000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | |
| Qty. | 1 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Típus | MULTIMARK ROLLER TB | Változat |
| Rendelési szám | 2438500000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118498721 | |
| Qty. | 1 ST | |

# WS 8/8 MM BP WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | MULTIMARK PLUS ROLLER TB | Változat |
| Rendelési szám | 2661600000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118681246 | |
| Qty. | 1 ST | |