


**WS-A 8/16 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**WS/ DEK**

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapocsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

**Általános rendelési adatok**

Változat	WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 16 mm, Weidmueller, fehér
Rendelési szám	<a href="#">2619910000</a>
Típus	WS-A 8/16 MM WS
GTIN (EAN)	4050118626179
Qty.	200 Darab

## WS-A 8/16 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0.315 inch
Szélesség	16 mm	Szélesség (coll)	0.6299 inch
Nettó tömeg	0.23 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...90 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfeleléségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Változat	halogénmentes	Szélesség	16 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C	Szín	fehér
Halogén	Nem	Alapanyag	PC-ABS, TPU
Nyomatott karakterek	üres	Címkevezető mérete	7 x 15.5 mm
kompatibilis nyomtató	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...90 °C
Alkalmazás/gyártó	Weidmueller		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Drawings



## WS-A 8/16 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Qty.	1 ST		

## THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER TB	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2438500000</a>		
GTIN (EAN)	4050118498721		
Qty.	1 ST		

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**WS-A 8/16 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">266160000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681246	
Qty.	1 ST	