


CC-FO 15/27 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Alapvető darabok: CC

Rendszerezett termékválasztékunkban a standard alkatrészek azonosításához használt címkék éppúgy megtalálhatók, mint az általános célú és megszokott formátumok, például a névtáblák készítéséhez használható CC 85/54-es jelölők.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

Változat	ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 27 mm, sárga
Rendelési szám	2621380000
Típus	CC-FO 15/27 MM GE
GTIN (EAN)	4050118625660
Qty.	500 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.55 mm	Mélység (coll)	0.0217 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1.063 inch
Nettó tömeg	0.2 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	PE hab akril ragasztóval	Változat	Öntapadós, halogénmentes
Szélesség	27 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C
Szín	sárga	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliészter	Nyomatott karakterek	nélkül
Címkemező mérete	15 x 27 mm	UL 969 tanúsítvány	Igen
kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C
Szám tekercsenként	500		

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



CC-FO 15/27 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 76/360 SW	Változat
Rendelési szám	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	