

EL 6 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Testreszabott azonosítás: EL

A MultiMark jelölők végtelen lehetőségei gazdaságos alternatívává teszik őket a hagyományos címkésínekkel vagy különleges címkékkel szemben. Minden adott szélességhez pontosan konfigurálható a magasság a szoftverrel, hogy tökéletesen illeszkedjen az adott jelölőhöz. A címkék egyedi, meghatározott hosszra vágásához vágófejet használunk. Tökéletes a funkciók blokkokhoz vagy komplett sorkapocs-tömbökhöz való nagy címkék készítéséhez.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Változat | THM, Készülékjelölők, 6 x , sárga |
| Rendelési szám | 2621410000 |
| Típus | EL 6 MM GE 30M |
| GTIN (EAN) | 4050118625639 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|-----------------|-------------|
| Mélység | 0.1 mm | Mélység (coll) | 0.0039 inch |
| Magasság | 6 mm | Magasság (coll) | 0.2362 inch |
| Hossz | 30000 mm | Hossz, inch | 1181.1 inch |
| Nettó tömeg | 50 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
|------------------------------|--------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--|
| Ragasztóanyag | Akril ragasztó | Változat | halogénmentes, Öntapadós |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 150 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | Szín | sárga |
| Halogén | Nem | Hossz | 30000 mm |
| Alapanyag | Poliészter | Nyomatott karakterek | nélkül |
| UL 969 tanúsítvány | Igen | kompatibilis nyomtató | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C | Szám tekercsenként | 1 |

Készülékjelölők

| | |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |



EL 6 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus | RIBBON MM 76/360 SW | Változat |
| Rendelési szám | 2005080000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Qty. | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | THM MMP EXT.RH | Változat |
| Rendelési szám | 1302920000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | MULTIMARK ROLLER 115 | Változat |
| Rendelési szám | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Qty. | 1 ST | |

Tartozékokwww.weidmueller.com**THM MULTIMARK PLUS**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Változat |
| Rendelési szám | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Qty. | 1 ST | |