


**HS-FR 6.4-12.7/25 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Vezeték és kábeljelölők, 6.4 - 12.7 mm, 24.9 x 19.9 mm, fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">2621660000</a>                                    |
| Típus          | HS-FR 6.4-12.7/25 MM W  |
| GTIN (EAN)     | 4050118625387   |
| Qty.           | 1000 Darab  |

## HS-FR 6.4-12.7/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 0.77 mm | Mélység (coll)   | 0.0303 inch |
| Magasság    | 24.9 mm | Magasság (coll)  | 0.9803 inch |
| Szélesség   | 19.9 mm | Szélesség (coll) | 0.7835 inch |
| Nettó tömeg | 0.6 g   |                  |             |

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -55...125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

|                                    |                |                                    |  |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--|
| Nyomtatás típusa                   | üres           | Szélesség                          | 19.9 mm  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 125 °C         | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C   |
| Szín                               | fehér          | Halogén                            | Nem  |
| Alapanyag                          | Poliiolefin    | Nyomtatott karakterek              | nélkül   |
| Címkemező mérete                   | 19.9 x 24.9 mm | kompatibilis nyomtató              | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -55...125 °C   | Szám tekercsenként                 | 1000   |

## Vezeték és kábeljelölők

|   |                        |                              |                    |
|---|------------------------|------------------------------|--------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 2                  | Halogén                      | Nem                |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 10                 | Vezeték-keresztmetszet, max. | 35 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.                  | 6 mm <sup>2</sup>      | Vezeték külső átmérő, max.   | 12.7 mm            |
| Vezeték külső átmérő, min.                    | 6.4 mm                 | Zsugorodás mértéke           | 2:1                |
| Javasolt zsugorítási hőmérséklet              | 90 °C                  | Vezeték külső átm.           | 6.4 - 12.7 mm      |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete       | 6 - 35 mm <sup>2</sup> |                              |                    |

## Besorolások


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**HS-FR 6.4-12.7/25 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HS-FR 6.4-12.7/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2448880000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)     | 4050118462944              |            |
| Qty.           | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | MULTIMARK ROLLER 115       | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">1357420000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118160314              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**HS-FR 6.4-12.7/25 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">2672590000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118708097              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |