

HS-FR 4.8-9.5/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 4.8 - 9.5 mm, 49.8 x 15.1 mm, fehér
Rendelési szám	2621820000
Típus	HS-FR 4.8-9.5/50 MM W
GTIN (EAN)	4050118625226
Qty.	500 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2025-08-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	HS-HF 4.8-9.5/50 MM W

HS-FR 4.8-9.5/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.77 mm	Mélység (coll)	0.0303 inch
Magasság	49.8 mm	Magasság (coll)	1.9606 inch
Szélesség	15.1 mm	Szélesség (coll)	0.5945 inch
Nettó tömeg	1.02 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...125 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok


Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	15.1 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	125 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C
Szín	fehér	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliiolefin	Nyomtatott karakterek	nélkül
Címkemező mérete	15.1 x 49.8 mm	kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...125 °C	Szám tekercsenként	500

Vezeték és kábeljelölők

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 6	Halogén	Nem
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 12	Vezeték-keresztmetszet, max.	16 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	9.5 mm
Vezeték külső átmérő, min.	4.8 mm	Zsugorodás mértéke	2:1
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Vezeték külső átm.	4.8 - 9.5 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	4 - 16 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



HS-FR 4.8-9.5/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat
Rendelési szám	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

HS-FR 4.8-9.5/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	