

HS-FR 12.7-25.4/50 MM Y


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 12.7 - 25.4 mm, 49.8 x 40.5 mm, sárga
Rendelési szám	2621890000
Típus	HS-FR 12.7-25.4/50 MM Y
GTIN (EAN)	4050118625158
Qty.	300 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-08-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	HS-HF 12.7-25.4/50 MM Y

HS-FR 12.7-25.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	0.77 mm	Mélység (coll)	0.0303 inch
Magasság	49.8 mm	Magasság (coll)	1.9606 inch
Szélesség	40.5 mm	Szélesség (coll)	1.5945 inch
Nettó tömeg	1.6 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...125 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	40.5 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	125 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C
Szín	sárga	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliolefin	Nyomtatott karakterek	nélkül
Címkemező mérete	40.5 x 49.8 mm	kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...125 °C	Szám tekercsenként	300

Vezeték és kábeljelölők

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 4/0	Halogén	Nem
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 2	Vezeték-keresztmetszet, max.	120 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	35 mm²	Vezeték külső átmérő, max.	25.4 mm
Vezeték külső átmérő, min.	12.7 mm	Zsugorodás mértéke	2:1
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Vezeték külső átm.	12.7 - 25.4 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	35 - 120 mm²		

Besorolások


ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9,1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HS-FR 12.7-25.4/50 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HS-FR 12.7-25.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat
Rendelési szám	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

HS-FR 12.7-25.4/50 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	