
Adatlap

HS-FR 19.1-38.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetővel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 19.1 - 38.1 mm, 49.8 x 60.8 mm, fehér
Rendelési szám	2621900000
Típus	HS-FR 19.1-38.1/50 MM W
GTIN (EAN)	4050118625141
Qty.	100 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-08-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	HS-HF 19.5-38.1/50 MM W

Adatlap

HS-FR 19.1-38.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	0.77 mm	Mélység (coll)	0.0303 inch
Magasság	49.8 mm	Magasság (coll)	1.9606 inch
Szélesség	60.8 mm	Szélesség (coll)	2.3937 inch
Nettó tömeg	3.8 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55…125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	60.8 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	125 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C
Szín	fehér	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliolefin	Nyomtatott karakterek	nélkül
Címkemező mérete	60.8 x 49.8 mm	kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55…125 °C	Szám tekercsenként	100

Vezeték és kábeljelölők

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 450 MCM	Halogén	Nem
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 2/0	Vezeték-keresztmetszet, max.	240 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	70 mm²	Vezeték külső átmérő, max.	38.1 mm
Vezeték külső átmérő, min.	19.1 mm	Zsugorodás mértéke	2:1
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Vezeték külső átm.	19.1 - 38.1 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	70 - 240 mm²		

Besorolások


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HS-FR 19.1-38.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



HS-FR 19.1-38.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat
Rendelési szám	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

HS-FR 19.1-38.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	