

## AM-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Csupaszoló szerszám PVC kábelekhöz

### Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
Rendelési szám	<a href="#">2625720000</a>
Típus	AM-X
GTIN (EAN)	4050118647914
Qty.	1 Darab

## AM-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1.1811 inch
Magasság	55 mm	Magasság (coll)	2.1654 inch
Szélesség	160 mm	Szélesség (coll)	6.2992 inch
Nettó tömeg	223.52 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám max. 35 mm-es külső átmérőhöz
-----------------	---

## Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	PVC körkábel, Körkábel	Max. vezetékátmérő	999 mm
Min. vezetékátmérő	25 mm	Vágási mélység	4,5 mm-ig állítható
Vezeték-keresztmetszet, max.	783828 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	490 mm <sup>2</sup>
Megmunkálható kábel	PVC kábelek, Szilikon		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

