

**FP ENC AS 178 3C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FieldPower® tokozatok nagyon robusztusak és megfelelnek a legmagasabb, 5 VA UL éghetőségi osztály követelményeinek.

- A „TS 35 PT6” kalapsín-modul és a PT6 csatlakoztató egység egyszerűen felpattintható.
- A csuklós lezárások konfekcionált dugaszolható kábelek használatát is lehetővé teszik.
- A magas fedélváltakozatok lehetővé teszik az eszköz telepítését.

A kábelvégelzárókat a tartozékok között találja.

**Általános rendelési adatok**

Változat	FieldPower® házak, 191 mm, 279 mm, 178 mm, IP65, kész állapotban, Alumínium, Aluminium
Rendelési szám	<a href="#">2632840000</a>
Típus	FP ENC AS 178 3C
GTIN (EAN)	4050118664515
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	178 mm	Mélység (coll)	7.0079 inch
Magasság	191 mm	Magasság (coll)	7.5197 inch
Szélesség	279 mm	Szélesség (coll)	10.9842 inch
Nettó tömeg	3524.53 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Alapanyag	Alumínium	Ház anyaga	Alumínium
Szilikon	Nem	Szín	Alumínium
Védelmi osztály	IP65, kész állapotban	Fedélcsavarok nyomatéka	2 Nm
Fedél kiegészítő	TX20 csavar	Telepítési útmutató	Fedélcsavarok mellékelve

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

## Tartozékok

## Sorkapocssínek alumínium fedélhez



A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka. Kábeltömítések, sorkapocssínek, rögzítőelemek és sok minden más.

## Általános rendelési adatok

Típus	FP ENC DR07 110 3C A	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2633750000</a>	Field Power® sorkapocssín, Acél, horganyzott, 110 mm, alumínium fedélhez
GTIN (EAN)	4050118664362	
Qty.	5 ST	
Típus	FP ENC DR07 145 3C A	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2633760000</a>	Field Power® sorkapocssín, Acél, horganyzott, 145 mm, alumínium fedélhez
GTIN (EAN)	4050118664355	
Qty.	5 ST	
Típus	FP ENC DR07 170 3C A	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2633780000</a>	Field Power® sorkapocssín, Acél, horganyzott, 170 mm, alumínium fedélhez
GTIN (EAN)	4050118664348	
Qty.	5 ST	
Típus	FP ENC DR07 080 XC A	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2633730000</a>	Field Power® sorkapocssín, Acél, horganyzott, 80 mm, alumínium fedélhez
GTIN (EAN)	4050118664379	
Qty.	5 ST	
Típus	FP ENC DR15 68 XC A	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000046634</a>	Field Power® sorkapocssín, Acél, horganyzott, 68 mm, alumínium fedélhez
GTIN (EAN)	4050118686586	
Qty.	5 ST	

## DMS PRO



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzóik ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	DMS PRO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1479120000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
Qty.	1 ST	

## E6,3 szerszámbetétek - Torx®



A Weidmüller bitek standard bitek, amelyek rendkívül népszerűen a felhasználók körében a kiváló minőségnek, a széles választéknak és a hatékonyságnak köszönhetően. A számítógépes vezérlésű módszer lehetővé teszi a Weidmüller számára, hogy állandó kiváló minőséget garantáljon.

A használt kiváló minőségű nyersanyagok a vonatkozó DIN-szabványokban meghatározottaknál sokkal nagyobb nyomaték elérését teszik lehetővé.

- DIN 5261 a PH/PZ bitekre vonatkozóan,
- DIN 5263 a hasított bitekre vonatkozóan,
- Camcar standard TORX bitekre vonatkozóan

Ez hosszú élettartamot jelent nagy nyomatékokon, és ezért ideális feltételeket a standard helyzetek számára.


Az előnyök:

- Valamennyi csavartípushoz alkalmas. A 59-61 HRC kiváló keménységi értékei miatt mind kézi, mind mechanikus szerszámokhoz alkalmas.
- Megfelelő kopásállóság és így hosszú várható élettartam.
- Kisebbsé kopást és optimális nyomatékátvitelt jelent, hogy optimálisan illeszkedik minden DIN csavarba.
- A vonatkozó ISO-szabványok szerinti professzionális minőségi kritériumok alapján gyártva állandó kiváló minőséggel.

## Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 T20 X 150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2821510000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4064675359050	
Qty.	5 ST	

## 3-as méret



A FieldPower® tokozatok nagyon robusztusak és megfelelnek a legmagasabb, 5 VA UL éghetőségi osztály követelményeinek.

- A „TS 35 PT6” kalapsín-modul és a PT6 csatlakoztató egység egyszerűen felpattintható.
- A csuklós lezárások konfekcionált dugaszolható kábelek használatát is lehetővé teszik.
- A magas fedélváltakozatok lehetővé teszik az eszköz telepítését.

A kábelvégelezőket a tartozékok között találja.

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	FP ENC BS 042 3B	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2632810000</a>	FieldPower® házak, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, zárt állapotban, üvegszál erősítésű polikarbonát, fekete
GTIN (EAN)	4050118664546	
Qty.	1 ST	