


VT-TM 4/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	, Aljzat x 5.3 mm, Poliészter, TPU, Szín: sárga, Áttetsző, Vezeték külső átm.: 14 - 26 mm
Rendelési szám	2633070000
Típus	VT-TM 4/18 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118695137
Qty.	50 Darab

VT-TM 4/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	23.95 mm	Mélység (coll)	0.9429 inch
Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0.7087 inch
Szélesség	5.3 mm	Szélesség (coll)	0.2087 inch
Nettó tömeg	1.4 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány -30...90 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	5.3 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	Szín	sárga, Áttetsző
Halogén	Nem	Alapanyag	Poliészter, TPU
Nyomtatott karakterek	nélkül	Javasolt iparágak	Közlekedéstechnika, Berendezés
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...90 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	35 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	10 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	26 mm
Vezeték külső átmérő, min.	14 mm	Vezeték külső átm.	14 - 26 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	10 - 35 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

VT-TM 4/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 18 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1718431044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190349011	
Qty.	320 ST	
Típus	TM-I 18 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1718431687	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190349028	
Qty.	320 ST	
Típus	TM-I 18 MC NE RT	Változat
Rendelési szám	1718431686	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190397449	
Qty.	320 ST	
Típus	TM-I 18 MC NE GN	Változat
Rendelési szám	1718431688	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190398699	
Qty.	320 ST	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1714101044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190332518	
Qty.	640 ST	

VT-TM 4/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	VT-TM-I 18 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1714101687	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190332532	
Qty.	640 ST	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE RT	Változat
Rendelési szám	1714101686	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190332525	
Qty.	640 ST	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE BL	Változat
Rendelési szám	1714101693	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190332556	
Qty.	640 ST	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE GN	Változat
Rendelési szám	1714101688	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190332549	
Qty.	640 ST	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE OR	Változat
Rendelési szám	1714101690	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190368623	
Qty.	640 ST	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE GR	Változat
Rendelési szám	1798060000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 2.5 - 35 mm, 18 x 4 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248241040	
Qty.	640 ST	

TM-I 15



Megbízható feldolgozás: TM-I

A TM-I becsúsztható jelölőlapokon van egy vezetőfűl, amelynek köszönhetően a lap könnyen behelyezhető a TM típusú áttetsző hüvelyekbe. Amikor a címke a helyére került, a fűl az előre meghatározott töréspontnál le lehet csípni. A készre szerelt hüvelyeket ezután egyszerűen feltolhatja a huzalokra. Különleges előnyök: Egy lépésben nagy mennyiségeket tud előszerelni.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 15 MM WS	Változat
Rendelési szám	2005450000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118390346	
Qty.	2000 ST	
Típus	TM-I 15 MM GE	Változat
Rendelési szám	2005580000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118390353	
Qty.	2000 ST	

VT-TM 4/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	TM-I 15 MM RT	Változat
Rendelési szám	2005760000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4050118390360	
Qty.	2000 ST	
Típus	TM-I 15 MM BL	Változat
Rendelési szám	2005910000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4050118390285	
Qty.	2000 ST	