

FP ENC DR07 142 XB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka. Kábeltömítések, sorkapocssínek, rögzítőelemek és sok minden más.

Általános rendelési adatok

Változat	Field Power® sorkapocssín, Acél, horganyzott, 142 mm, alapelemhez
Rendelési szám	2633450000
Típus	FP ENC DR07 142 XB
GTIN (EAN)	4050118664416
Qty.	5 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	7.5 mm	Mélység (coll)	0.2953 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	142 mm	Szélesség (coll)	5.5905 inch
Nettó tömeg	10.8 g		

Hőmérsékletetek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
----------------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános specifikációk

Szigetelőanyag	Acél	Alapanyag	Acél, horganyzott
Szín	ezüst, fekete		

Általános adatok

Alapanyag	Acél, horganyzott	Szigetelőanyag	Acél
Szín	ezüst, fekete	Felszerelés típusa	Dugaszolt
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	alapelemhez	Változat	foglalat nélkül

Besorolások

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

