

**FP ENC DR07 230 3B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka.  
Kábeltömítések, sorkapocssínek, rögzítőelemek és sok  
minden más.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Field Power® sorkapocssín, Acél, horganyzott, 230 mm, alapelemhez
Rendelési szám	<a href="#">2633460000</a>
Típus	FP ENC DR07 230 3B
GTIN (EAN)	4050118664409
Qty.	5 Darab

## FP ENC DR07 230 3B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	7.5 mm	Mélység (coll)	0.2953 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	230 mm	Szélesség (coll)	9.0551 inch
Nettó tömeg	8.8 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
----------------------	-------------------	----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános specifikációk

Szigetelőanyag	Acél	Alapanyag	Acél, horganyzott
Szín	ezüst, fekete		

## Általános adatok

Alapanyag	Acél, horganyzott	Szigetelőanyag	Acél
Szín	ezüst, fekete	Felszerelés típusa	Dugaszolt
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	alapelemhez	Változat	foglalat nélkül

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Drawings**

