

## WIRE PROCESSING CENTER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Automatizált kábelkonfekcionálás maximális rugalmassággal – Huzalfeldolgozó központ (WPC)

- A rendszer moduláris adaptálása a vevő specifikus igényeihez: CUTFIX PRO, CUTFIX PRO FEEDER, CRIMPFIX R VARIO, CA 100 DUO vagy THM MultiMark
- Holisztikus konfekcionálási folyamat, beleértve a kábeladagolást és -kötegelést
- Szoftver egydarabos áramlási koncepcióval nagy feldolgozási megbízhatóság és minőség érdekében

### Általános rendelési adatok

Változat	Cutting machine, Automatic stripper and crimper, Thermotransfer printer, Software
Rendelési szám	<a href="#">2634120000</a>
Típus	WIRE PROCESSING CENTER
GTIN (EAN)	4050118688115
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2025-12-30T00:00:00+01:00

## WIRE PROCESSING CENTER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	750 mm	Mélység (coll)	29.5275 inch
Magasság	1800 mm	Magasság (coll)	70.866 inch
Szélesség	1100 mm	Szélesség (coll)	43.307 inch
Nettó tömeg	157320 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Feliratózó rendszerek

Rendszerkövetelmények	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Nyomtatás módja	Hőnyomtatás
Változat	Mobile system with CUTFIX 8 INTERFACE, CRIMPFIX R VARIO, THM MULTIMARK	Interfész	USB 2.0
Tápfeszültség	100...240 V AC	Operációs rendszer	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Nyomtatási sebesség	150 mm/s	Nyomtatási felbontás, max.	300 DPI
Működtetés újratölthető akkumulátorokkal	Nem		

## PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)	Hajtás	elektromos
Impulzus idő	kb. 2 s	Krimpelés	Trapezoidal
Érvég hüvelyek keresztmetszete, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Érvég hüvelyek keresztmetszete, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Krimpelési hossz	8/10 mm	Fogyóeszközök	Láncolt érvég hüvelyek
Sűrített levegő-csatlakozás	5,5 bar	Betéthossz, min.	27 mm
Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz		

## Automatikus vágás

Hossz korrekciója	Az elcsúszáskorrekció mm-ben programozható.	Hajtás	elektromos
Tárolás	Up to 2,000 cutting jobs	Billentyűzet	Touch display
Pozicionálási sebesség, max.	1.5 m/s	Kijelző	LCD kijelző
Hossz előzetes kiválasztása, max.	999999 mm	Hossz előzetes kiválasztása, min.	2 mm
Interfész	USB 2.0	Sűrített levegő-csatlakozás	5,5 bar
Nyílás (max. átmérő)	8 mm külső átmérőig	Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Flexible/solid individual conductors	max. 10 mm <sup>2</sup> / max. 2.5 mm <sup>2</sup>		

## WIRE PROCESSING CENTER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

### WPC

Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Kijelző típusa	15 hüvelykes érintőképernyő
Megjegyzés	Load capacity max. 180 kg, Mobile use, Panel with completed cabling and additional mains plugs and USB connections, pivoting display holder	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar

### Besorolások

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	17-13-01-90
ECLASS 15.0	17-13-01-90		

## WIRE PROCESSING CENTER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Nyomtatók



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	THM MULTIMARK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2599430000</a>	Jelölőrendszerek, Hőnyomtató, Hőnyomtató, 300 DPI, MultiMark, Zsugorcsovek, Etikettkercsek
GTIN (EAN)	4050118626377	
Qty.	1 ST	

## Automata gépek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

## Általános rendelési adatok

Típus	CRIMPFIX R VARIO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2580000000</a>	Automatic stripper and crimper
GTIN (EAN)	4050118605846	
Qty.	1 ST	
Típus	CUTFIX 8 INTERFACE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2580010000</a>	Cutting machine
GTIN (EAN)	4050118605839	
Qty.	1 ST	