

WPC WAGON**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Optional accessories to customise the Wire Processing Center. Cable feeding system directly on the workshop trolley or on an external unit, additional printers or gripper trays.

Általános rendelési adatok

Változat	Automata gépek
Rendelési szám	2634140000
Típus	WPC WAGON
GTIN (EAN)	4050118688122
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	750 mm	Mélység (coll)	29.5275 inch
Magasság	1800 mm	Magasság (coll)	70.866 inch
Szélesség	1100 mm	Szélesség (coll)	43.307 inch
Nettó tömeg	30000 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar	Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
----------------------------	---------	------------------------	---------------------------

Automatikus vágás

Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar	Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
----------------------------	---------	------------------------	---------------------------

WPC

Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Kijelző típusa	15 hüvelykes érintőképernyő
Megjegyzés	pivoting display holder, Load capacity max. 180 kg. Panel with completed cabling and additional mains plugs and USB connections, Mobile use	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar

Besorolások

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		