

POWERCRIMPER 6.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimpelési folyamat racionalizálása az egyes lépések egyre nagyobb fokú automatizálását igényli. „A telepítési idő optimalizálása” az, amit a jövő piaca igényel stratégiai partnereitől.

A jövőbeni igényekre olyan automata gépek jelentik a választ, amelyekkel racionálisan dolgozhatók fel a vezetékanyagok. A sokoldalúság és a hatékony működés döntő tényezők az ügyfelek számára.

Automatizált gépeinek széles választékával a Weidmüller professzionális és hatékony megoldásokat kínál kábelek előkészítéséhez és feldolgozásához.

Általános rendelési adatok

Változat	Crimping machine, 0.5mm ² , 6mm ²
Rendelési szám	2634310000
Típus	POWERCRIMPER 6.0
GTIN (EAN)	4050118660906
Qty.	1 Darab

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	405 mm	Mélység (coll)	15.9449 inch
Magasság	240 mm	Magasság (coll)	9.4488 inch
Szélesség	165 mm	Szélesség (coll)	6.4961 inch
Nettó tömeg	12500 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Automatikus krimpelés

Hajtás	Elektropneumatikus	Impulzus idő	kb. 1 s
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	6 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.5 mm ²
Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm ²
Krimpelési hossz	6 - 18 mm	Fogyóeszközök	Műanyagallérral vagy anélkül, Iker érvéghüvelyek
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5-5,5 bar	Elektromos csatlakozás	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA
Megjegyzés	Twin wire-end ferrules in the cross-section range from 2 x 0.5 to 2 x 2.5 mm ² , No need to change tools	Betét hossza	13
Krimpelési tartomány	0.5...6 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERCRIMPER 6.0

