


**AAM 2.5 YE FLASH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

**Általános rendelési adatok**

Változat	A-sorozat, Sorkapocs jelölő, 8 x 5.1 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 sárga
Rendelési szám	<a href="#">2635550000</a>
Típus	AAM 2.5 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674095
Qty.	40 Darab

## AAM 2.5 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	5.8 mm	Mélység (coll)	0.2283 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0.315 inch
Szélesség	5.1 mm	Szélesség (coll)	0.2008 inch
Nettó tömeg	0.09 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

## Anyag adatok

Alapanyag	PA 6.6	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

## Méretek

Raszter mm-ben (P)	5.00 mm
--------------------	---------

## Általános

Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
------------------------------------	--------	------------------------------------	--------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		