


AAM 6 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image

Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

Változat	A-sorozat, Sorkapocs jelölő, 13 x 8.1 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 sárga
Rendelési szám	2635570000
Típus	AAM 6 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674514
Qty.	40 Darab

AAM 6 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	5.3 mm	Mélység (coll)	0.2087 inch
Magasság	13 mm	Magasság (coll)	0.5118 inch
Szélesség	8.1 mm	Szélesség (coll)	0.3189 inch
Nettó tömeg	0.09 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Anyag adatok

Alapanyag	PA 6.6	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Méretek

Raszter mm-ben (P)	8.00 mm
--------------------	---------

Általános

Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
------------------------------------	--------	------------------------------------	--------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		