

**HDC MHE 4 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Jel modul, 250 V, 16 A, Pólusszám: 4, PUSH IN aktuátorral, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 0.5
Rendelési szám	<a href="#">2635980000</a>
Típus	HDC MHE 4 MP
GTIN (EAN)	4050118692785
Qty.	1 Darab

## HDC MHE 4 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

## Méreték és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	59.6 mm	Magasság (coll)	2.3465 inch
Szélesség	7.15 mm	Szélesség (coll)	0.2815 inch
Nettó tömeg	14.96 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292

## PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE Csavaros csatlakozás modulkereettel

## Verzió

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	10 mm
Csatlakozás típusa	PUSH IN aktuátorral	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm <sup>2</sup>

## Általános adatok

Pólusszám	4	Potenciálok száma	4
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szigetelési ellenállás	1012 Ω
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Dugó
Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	3
Alapanyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű	Sorozat	ModuPlug
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	250 V	Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	4 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	16 A
Dugaszhelyek szükséges száma	0.5		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17

**Műszaki adatok**



---

ECLASS 15.0


27-44-02-17

---


**Product image**



HDC MHE 4 FQT mit HDC MHE 4 MQT /  
 H07V-K2,5



HDC MHE 4 FQT with HDC MHE 4 MQT /  
 H07V-K2.5



## HDC MHE 4 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

## Tartozékok

www.weidmueller.com

## Standard



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 6B AB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 6B BA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 10B AC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 10B CA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 16B AD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 16B DA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 24B AF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 24B FA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
Qty.	1 ST	

## HDC MHE 4 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok


### Hosszú vezetősappal



#### Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 10B AC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736990000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGL 6B AB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736970000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGL 24B FA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737040000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
Qty.	1 ST	

### Rövid vezetősappal



#### Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B DA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGL 24B AF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736950000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
Qty.	1 ST	


## HDC MHE 4 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok


### Hosszú vezetősappal



#### Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B DA	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2737020000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
Qty.	1 ST		


### Rövid vezetősappal



#### Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B DA	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2736930000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
Qty.	1 ST		

### Hosszú vezetősappal



## HDC MHE 4 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B AD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
Qty.	1 ST	


## Rövid vezetősappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 6B AB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736890000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGS 24B FA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGS 10B AC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736910000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
Qty.	1 ST	

## Hosszú vezetősappal



## HDC MHE 4 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 24B AF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGL 10B CA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737000000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
Qty.	1 ST	


### Rövid vezetősappal



### Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 6B BA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736900000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGS 10B CA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
Qty.	1 ST	

### Hosszú vezetősappal



**HDC MHE 4 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	HDC MFGL 6B BA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
Qty.	1 ST	

## HDC MHE 4 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## Elektromos modulok



## Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHE 4 FP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2635990000</a>	Jel modul, 250 V, 16 A, Pólusszám: 4, PUSH IN aktuátorral, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692792	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MHE 4X FP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2636060000</a>	Jel modul, 250 V, 16 A, Pólusszám: 4, PUSH IN aktuátorral, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692808	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MHE 4X2 FP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2636080000</a>	Jel modul, 250 V, 16 A, Pólusszám: 4, PUSH IN aktuátorral, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692822	
Qty.	1 ST	