


**HDC MHE 4X MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Jel modul, 250 V, 16 A, Pólusszám: 4, PUSH IN aktuátorral, Érintkező, Dugaszhelyek szükséges száma: 0.5
Rendelési szám	<a href="#">2636070000</a>
Típus	HDC MHE 4X MP
GTIN (EAN)	4050118692815
Qty.	1 Darab

## HDC MHE 4X MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

## Méreték és tömegek

Mélység	70.5 mm	Mélység (coll)	2.7756 inch
Magasság	63 mm	Magasság (coll)	2.4803 inch
Szélesség	7.15 mm	Szélesség (coll)	0.2815 inch
Nettó tömeg	24.41 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292

## PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE Csavaros csatlakozás modulkerral

## Verzió

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	10 mm
Csatlakozás típusa	PUSH IN aktuátorral	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm <sup>2</sup>

## Általános adatok

Pólusszám	4	Potenciálok száma	4
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szigetelési ellenállás	1012 Ω
Dugasolási ciklusok	≥ 500	Típus	Érintkező
Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	3
Alapanyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű	Sorozat	ModuPlug
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	250 V	Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	4 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	16 A
Dugaszhelyek szükséges száma	0.5		

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció Kizárólag a falra szerelhető, IP66 védettségű RockStar házak rögzítőkonzoljaival (2716790000 / 2716800000) használható.

**HDC MHE 4X MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok****Besorolások**



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHE 4X MP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

Rajzok


www.weidmueller.com




HDC MHE 4X MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5




HDC MHE 4X MQT with HDC MHE 4FQT / H07V-K2.5



HDC MHE 4X FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X FQT with HDC MHE 4MQT / H07V-K2.5



## HDC MHE 4X MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Jelölő



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MMARK 4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710590000</a>	Marking tags, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118783902	
Qty.	640 ST	

## Keresztösszekötő híd



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MXCC2 4X	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2709710000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805659	
Qty.	50 ST	
Típus	HDC MXCC3 4X	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2709720000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805666	
Qty.	50 ST	
Típus	HDC MXCC4 4X	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2709730000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805673	
Qty.	50 ST	
Típus	HDC MXCC5 4X	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2709740000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805680	
Qty.	50 ST	

## HDC MHE 4X MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	HDC MXCC6 4X	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2709750000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805703	
Qty.	50 ST	
Típus	HDC MXCC7 4X	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2709770000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805710	
Qty.	20 ST	
Típus	HDC MXCC8 4X	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2709780000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805727	
Qty.	20 ST	
Típus	HDC MXCC9 4X	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2709790000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805734	
Qty.	20 ST	
Típus	HDC MXCC10 4X	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2709800000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805741	
Qty.	20 ST	
Típus	HDC MXCC11 4X	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2709810000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805758	
Qty.	20 ST	
Típus	HDC MXCC12 4X	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2709820000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805765	
Qty.	20 ST	

## HDC MHE 4X MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## Elektromos modulok



## Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHE 4 FP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2635990000</a>	Jel modul, 250 V, 16 A, Pólusszám: 4, PUSH IN aktuátorral, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692792	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MHE 4X FP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2636060000</a>	Jel modul, 250 V, 16 A, Pólusszám: 4, PUSH IN aktuátorral, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692808	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MHE 4X2 FP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2636080000</a>	Jel modul, 250 V, 16 A, Pólusszám: 4, PUSH IN aktuátorral, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692822	
Qty.	1 ST	