


HDC MHP200 PE FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	Áramellátás modul, 1000 V, 200 A, Pólusszám: 1, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
Rendelési szám	2637310000
Típus	HDC MHP200 PE FC
GTIN (EAN)	4064675269151
Qty.	1 Darab

HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méreték és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	38.2 mm	Magasság (coll)	1.5039 inch
Szélesség	21.85 mm	Szélesség (coll)	0.8602 inch
Nettó tömeg	66.5 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Verzió

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Vezeték-keresztmetszet, max.	70 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	25 mm ²		

Általános adatok

Pólusszám	1	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Hüvely
Alapanyag	Cink	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	1000 V
Névleges áram (DIN EN 61984)	200 A	Dugaszhelyek szükséges száma	1

Jelérntkező

Névleges feszültség (DIN EN 61984), jelérntkező 1000 V
Névleges áram (DIN EN 61984), jel 200 A

Besorolások


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

200 A-es sajtolható érintkezők



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp-csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHP200 F 25	Változat
Rendelési szám	2514820000	Hüvely, ezüst, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528466	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC MHP200 F 35	Változat
Rendelési szám	2514830000	Hüvely, ezüst, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528473	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC MHP200 F 50	Változat
Rendelési szám	2514840000	Hüvely, ezüst, 50 - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528480	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC MHP200 F 70	Változat
Rendelési szám	2514850000	Hüvely, ezüst, 70 - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528497	
Qty.	10 ST	

Egyéb



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	Változat
Rendelési szám	2617240000	
GTIN (EAN)	4050118705430	
Qty.	1 ST	