


HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	Áramellátás modul, 200 A, Pólusszám: 1, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
Rendelési szám	2637310000
Típus	HDC MHP200 PE FC
GTIN (EAN)	4064675269151
Qty.	1 Darab

HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méretek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	38.2 mm	Magasság (coll)	1.5039 inch
Szélesség	21.85 mm	Szélesség (coll)	0.8602 inch
Nettó tömeg	90 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Verzió

Csatlakozás típusa Krimpelhető csatlakozás

Általános adatok

Pólusszám	1	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Hüvely
Névleges áram (DIN EN 61984)	200 A	Dugaszhelyek szükséges száma	1

Jelérntkező

Névleges feszültség (DIN EN 61984), jelérntkező 1000 V
Névleges áram (DIN EN 61984), jel 200 A

Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

