


**A2T 1.5 KNX RD-BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

A 7 mm-es összesített sorkapocsszélességű Klippon® Connect KNX sorkapcsok kiváló megoldást kínálnak a KNX Bus vezetékezési rendszer fő és tartalék vezetékeinek bekötéséhez. A mindegyik szinten megtalálható kettős keresztösszekötési pont felgyorsítja és leegyszerűsíti a potenciál sorkapcsban belüli elosztását.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Többemeletes sorkapocs, PUSH IN, fehér, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-0 |
| Rendelési szám | <a href="#">2652200000</a>  |
| Típus          | A2T 1.5 KNX RD-BK   |
| GTIN (EAN)     | 4050118658613   |
| Qty.           | 50 Darab  |

## A2T 1.5 KNX RD-BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ROHS                        | Megfelel                    |
| UL File Number Search       | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763                     |

## Méreték és tömegek

|                           |             |                |             |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység                   | 45 mm       | Mélység (coll) | 1.7716 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 34 mm       | Magasság       | 84 mm       |
| Magasság (coll)           | 3.3071 inch | Szélesség      | 3.5 mm      |
| Szélesség (coll)          | 0.1378 inch | Nettó tömeg    | 8.23 g      |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |               |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                     |                                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | TUEV16ATEX7909U     | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXTUR16.0036U    |
| Max. feszültség (ATEX)             | 440 V               | Áram (ATEX)                         | 13.5 A              |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 1.5 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEX)             | 440 V               |
| Áram (IECEX)                       | 13.5 A              | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 1.5 mm <sup>2</sup> |

## Anyag adatok

|                         |              |                          |       |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Alapanyag               | Wemid        | Szín                     | fehér |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |

## Rendszer specifikációk

|                               |      |                                    |       |
|-------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Véglap szükséges              | Igen | Potenciálok száma                  | 1     |
| Szintek száma                 | 1    | Rögzítési pontok száma szintenként | 2     |
| Potenciálok száma szintenként | 1    | Keresztkötött szintek belül        | Nem   |
| PE-csatlakozás                | Nem  | Tartósín                           | TS 35 |
| N funkció                     | Nem  | PE működés                         | Nem   |
| PEN funkció                   | Nem  |                                    |       |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                         |     |                 |                |
|-------------------------|-----|-----------------|----------------|
| Bepattintható csapokkal | Nem | Nyitott oldala  | jobb           |
| Felpattintható          | Nem | Rögzítés típusa | Felpattintható |

## A2T 1.5 KNX RD-BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                     |       |   |      |
|---------------------|-------|---|------|
| Telepítési útmutató | Sín   | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |
| Felszerelés típusa  | TS 35 |   |      |

## Névleges adatok

|  |                     |                         |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 1.5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 500 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 500 V               | Névleges áram           | 17.5 A        |
| Áram maximum vezetékknál                     | 17.5 A              | Szabványok              | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.83 mΩ             | Névleges lökőfeszültség | 6 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0.56 W              | Túlfeszültség kategória | III           |
| Szennyezés súlyossága                        | 3                   |                         |               |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |         |
|--|---------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | PUSH IN |
|--|---------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A1                   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 14               |
| Csatlakozási irány   | felső                | Csupaszolási hossz   | 8 mm                 |
| Csatlakozás típusa 2   | PUSH IN              | Csatlakozás típusa   | PUSH IN              |
| Csatlakozások száma  | 2                    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0.14 mm <sup>2</sup> | Kés mérete   | 0,4 x 2,0 mm         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 26               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokcal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokcal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.14 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                        | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0.14 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0.14 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0.14 mm <sup>2</sup> | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0.14 mm <sup>2</sup> | Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)  | 0.14 mm <sup>2</sup> |

## Általános

|   |        |                     |               |
|---|--------|---------------------|---------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 | Telepítési útmutató | Sín           |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 | Szabványok          | IEC 60947-7-1 |
| Tartósín                                      | TS 35  |                     |               |

## Besorolások

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC000897 | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |

**Technical data**


---

ECLASS 15.0

27-25-01-02

---

Drawings



## A2T 1.5 KNX RD-BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Tartozékok



Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | ZUB MULTIMETER             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">9205270000</a> | Multimeter |
| GTIN (EAN)     | 4032248723522              |            |
| Qty.           | 1 ST                       |            |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP 2T 1.5                 | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2469420000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118562255              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEP 2T 1.5 BL              | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2471470000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118562293              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

## A2T 1.5 KNX RD-BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1                | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1991920000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SC/1 BK             | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2475310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118487114              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ATPG 1.5-10 L              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991890000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376647              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | ATPG 1.5 MI-R              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991880000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376715              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## A2T 1.5 KNX RD-BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 MC NE GE         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1369480000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118171860              | Weidmueller, sárga  |
| Qty.           | 500 ST                     |   |
| Típus          | DEK 5/3.5 MC NE WS         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1755270000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4032248017348              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 500 ST                     |   |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## A2T 1.5 KNX RD-BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 MC SDR           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1767730000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4032248102532              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                     |
| Qty.           | 100 ST                     |   |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS    | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2003750000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118424430              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1600 ST                    |   |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## A2T 1.5 KNX RD-BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 PLUS MC SDR      | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2007790000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118393347              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                     |
| Qty.           | 320 ST                     |   |

## Blank



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 10/3.5 PLUS MC NE WS    | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2003760000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118424454              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 960 ST                     |   |

## Egyedi nyomtatás



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## A2T 1.5 KNX RD-BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 10/3.5 PLUS MC SDR      | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2007760000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118393262              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                 |
| Qty.           | 192 ST                     |   |

## DEK 5/3.5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alakkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 MM WS            | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2007100000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391992              |   |
| Qty.           | 1000 ST                    |   |

## A2T 1.5 KNX RD-BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## WS 8/3.5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alakkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 8/3.5 MM WS             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2007140000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391893              |  |
| Qty.           | 1000 ST                    |  |

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 1.5N/10                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985580000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370416              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/10 BL             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985680000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370539              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## A2T 1.5 KNX RD-BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 1.5N/10 RD             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm      |
| GTIN (EAN)     | 4050118370393              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/2                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985410000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118369861              |  |
| Qty.           | 60 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/2 BL              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985530000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370423              |  |
| Qty.           | 60 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/2 RD              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985650000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118370324              |  |
| Qty.           | 60 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/20                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370225              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/20 BL             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370331              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/20 RD             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118370355              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/3                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985480000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370096              |  |
| Qty.           | 60 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/3 BL              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985550000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370485              |  |
| Qty.           | 60 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/3 RD              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370348              |  |
| Qty.           | 60 ST                      |  |

## A2T 1.5 KNX RD-BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 1.5N/4                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985490000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370201              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/4 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370317              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/4 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118370515              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/5                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985500000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118369991              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/5 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985590000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370430              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/5 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985710000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370256              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/50                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985620000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370300              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/50 BL             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370546              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/50 RD             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985820000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118370270              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/6                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985510000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370188              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## A2T 1.5 KNX RD-BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 1.5N/6 BL              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 6,<br>Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370492              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/6 RD              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 6,<br>Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118370454              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/7                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985520000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,<br>Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370195              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/7 BL              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985630000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 7,<br>Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370522              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/7 RD              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 7,<br>Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370249              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/8                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985540000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,<br>Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370218              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/8 BL              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985640000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 8,<br>Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370461              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/8 RD              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 8,<br>Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118370508              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/9                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985560000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,<br>Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370409              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/9 BL              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985660000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 9,<br>Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370478              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## A2T 1.5 KNX RD-BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 1.5N/9 RD              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 9, |
| GTIN (EAN)     | 4050118370386              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm        |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## SnapMark



SnapMark - ezt a címketartót kimondottan az I-sorozatú kétszintes DK 1.5N sorkapocshoz fejlesztettük ki. A rugalmas forgatómechanizmus egyszerűvé teszi a keresztösszekötések felhelyezését és bontását. Négy darab DEK 5 jelölécímkéhez vagy két darab WS 10/5 Middle csatlakozójelölőhöz alkalmas.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SNAPMARK I                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1805880000</a> | Csoportjelölők, Sorkapocs jelölő, 23 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): |
| GTIN (EAN)     | 4032248273614              | 5.00 Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | APP 4                      | Változat                       |
| Rendelési szám | <a href="#">2489110000</a> | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4050118499322              |                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                |

## A2T 1.5 KNX RD-BK


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## Figyelmeztető takaróburkolat


Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.



## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | AAM 1.5 YE FLASH           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2635520000</a> | A-sorozat, Sorkapocs jelölő, 6.2 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118674088              |   |
| Qty.           | 40 ST                      |   |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0            | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661290000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

## A2T 1.5 KNX RD-BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SDS 0.4X2.0X60             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2749260000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895537              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és tesztdugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1276300000</a> | Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 2 mm <sup>2</sup> . Csatlakozások száma: 2, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190026080              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |