

CABTITE BP 2MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 12 mm, Szélesség: 2 mm, Mélység: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Rendelési szám | 2652300000 |
| Típus | CABTITE BP 2MM PA |
| GTIN (EAN) | 4050118662368 |
| Qty. | 25 Darab |

CABTITE BP 2MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-----------|-------|------------------|-------------|
| Mélység | 12 mm | Mélység (coll) | 0.4724 inch |
| Magasság | 12 mm | Magasság (coll) | 0.4724 inch |
| Szélesség | 2 mm | Szélesség (coll) | 0.0787 inch |
| Hossz | 12 mm | Hossz, inch | 0.4724 inch |
| Átmérő | 2 mm | Nettó tömeg | 3.63 g |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|-----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...120 °C |
|-------------------|-----------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

General information

| | | | |
|----------------------------|------|----------------------------|----------|
| Kábel külső átmérője, max. | 2 mm | Kábel külső átmérője, min. | 2 mm |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Halogén | Nem |
| Védelmi osztály | IP66 | Alapanyag | Poliamid |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000879 | ETIM 9.0 | EC000879 |
| ETIM 10.0 | EC000879 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |