


CABTITE BP 6MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 6 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Rendelési szám	2652340000
Típus	CABTITE BP 6MM PA
GTIN (EAN)	4050118661842
Qty.	25 Darab

CABTITE BP 6MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0.6299 inch
Magasság	16 mm	Magasság (coll)	0.6299 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0.2362 inch
Hossz	16 mm	Hossz, inch	0.6299 inch
Átmérő	6 mm	Nettó tömeg	0.12 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...120 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

General information

Kábel külső átmérője, max.	6 mm	Kábel külső átmérője, min.	6 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Halogén	Nem
Védelmi osztály	IP66	Alapanyag	Poliamid

Besorolások

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		