

**CABTITE BP 8MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 8 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Rendelési szám | <a href="#">2652360000</a>   |
| Típus          | CABTITE BP 8MM PA  |
| GTIN (EAN)     | 4050118662467  |
| Qty.           | 25 Darab   |

## CABTITE BP 8MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|           |       |                  |             |
|-----------|-------|------------------|-------------|
| Mélység   | 16 mm | Mélység (coll)   | 0.6299 inch |
| Magasság  | 16 mm | Magasság (coll)  | 0.6299 inch |
| Szélesség | 8 mm  | Szélesség (coll) | 0.315 inch  |
| Hossz     | 16 mm | Hossz, inch      | 0.6299 inch |
| Átmérő    | 8 mm  | Nettó tömeg      | 0.72 g      |

## Hőmérsékletek

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...120 °C |
|-------------------|-----------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## General information

|                            |      |                            |          |
|----------------------------|------|----------------------------|----------|
| Kábel külső átmérője, max. | 8 mm | Kábel külső átmérője, min. | 8 mm     |
| UL 94 éghetőségi osztály   | V-0  | Halogén                    | Nem      |
| Védelmi osztály            | IP66 | Alapanyag                  | Poliamid |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000879    | ETIM 9.0    | EC000879    |
| ETIM 10.0   | EC000879    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |