

**CABTITE BP 10MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Rendelési szám	<a href="#">2652380000</a>
Típus	CABTITE BP 10MM PA
GTIN (EAN)	4050118662481
Qty.	25 Darab

## CABTITE BP 10MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0.6299 inch
Magasság	16 mm	Magasság (coll)	0.6299 inch
Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0.3937 inch
Hossz	16 mm	Hossz, inch	0.6299 inch
Átmérő	10 mm	Nettó tömeg	2.01 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...120 °C
-------------------	-----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## General information

Kábel külső átmérője, max.	10 mm	Kábel külső átmérője, min.	10 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Halogén	Nem
Védelmi osztály	IP66	Alapanyag	Poliamid

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		