

## CABTITE BP 12MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 22 mm, Szélesség: 12 mm, Mélység: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Rendelési szám | <a href="#">2652400000</a>                                                                                                          |
| Típus          | CABTITE BP 12MM PA                                                                                                                  |
| GTIN (EAN)     | 4050118662504                                                                                                                       |
| Qty.           | 25 Darab                                                                                                                            |

## CABTITE BP 12MM PA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|           |       |                  |             |
|-----------|-------|------------------|-------------|
| Mélység   | 22 mm | Mélység (coll)   | 0.8661 inch |
| Magasság  | 22 mm | Magasság (coll)  | 0.8661 inch |
| Szélesség | 12 mm | Szélesség (coll) | 0.4724 inch |
| Hossz     | 22 mm | Hossz, inch      | 0.8661 inch |
| Átmérő    | 12 mm | Nettó tömeg      | 0.03 g      |

## Hőmérsékletek

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...120 °C |
|-------------------|-----------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## General information

|                            |       |                            |          |
|----------------------------|-------|----------------------------|----------|
| Kábel külső átmérője, max. | 12 mm | Kábel külső átmérője, min. | 12 mm    |
| UL 94 éghetőségi osztály   | V-0   | Halogén                    | Nem      |
| Védelmi osztály            | IP66  | Alapanyag                  | Poliamid |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000879    | ETIM 9.0    | EC000879    |
| ETIM 10.0   | EC000879    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |