

**CABTITE BP 13MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 22 mm, Szélesség: 13 mm, Mélység: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Rendelési szám	<a href="#">2652410000</a>
Típus	CABTITE BP 13MM PA
GTIN (EAN)	4050118662511
Qty.	25 Darab

## CABTITE BP 13MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0.8661 inch
Szélesség	13 mm	Szélesség (coll)	0.5118 inch
Hossz	22 mm	Hossz, inch	0.8661 inch
Átmérő	13 mm	Nettó tömeg	1.6 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...120 °C
-------------------	-----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## General information

Kábel külső átmérője, max.	13 mm	Kábel külső átmérője, min.	13 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Halogén	Nem
Védelmi osztály	IP66	Alapanyag	Poliamid

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		