

CABTITE BP 14MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 22 mm, Szélesség: 14 mm, Mélység: 22 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Rendelési szám	2652420000
Típus	CABTITE BP 14MM PA
GTIN (EAN)	4050118662528
Qty.	25 Darab

CABTITE BP 14MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0.8661 inch
Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0.5512 inch
Hossz	22 mm	Hossz, inch	0.8661 inch
Átmérő	14 mm	Nettó tömeg	0.06 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

General information

Kábel külső átmérője, max.	14 mm	Kábel külső átmérője, min.	14 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Halogén	Nem
Védelmi osztály	IP66	Alapanyag	Poliamid

Besorolások

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		