

CABTITE BP 28MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Similar to illustration

A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, piros, Magasság: 30 mm, Szélesség: 28 mm, Mélység: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Rendelési szám	2652470000
Típus	CABTITE BP 28MM PA
GTIN (EAN)	4050118662573
Qty.	25 Darab

CABTITE BP 28MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1.1811 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	28 mm	Szélesség (coll)	1.1024 inch
Hossz	30 mm	Hossz, inch	1.1811 inch
Átmérő	28 mm	Nettó tömeg	3.4 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-60 °C...100 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

General information

Kábel külső átmérője, max.	28 mm	Kábel külső átmérője, min.	28 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Halogén	Nem
Védelmi osztály	IP66	Alapanyag	Poliamid

Besorolások

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		