

**CABTITE BP 35MM PA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

Similar to illustration

A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, piros, Magasság: 35 mm, Szélesség: 35 mm, Mélység: 35 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Rendelési szám	<a href="#">2652480000</a>
Típus	CABTITE BP 35MM PA
GTIN (EAN)	4050118662580
Qty.	10 Darab

## CABTITE BP 35MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	35 mm	Mélység (coll)	1.378 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1.378 inch
Hossz	35 mm	Hossz, inch	1.378 inch
Átmérő	35 mm	Nettó tömeg	12.3 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-60 °C...100 °C
-------------------	-----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## General information

Kábel külső átmérője, max.	35 mm	Kábel külső átmérője, min.	35 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Halogén	Nem
Védelmi osztály	IP66	Alapanyag	Poliamid

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		