

HDC XX5E01 FFSXXXX-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2652760100
Típus	HDC XX5E01 FFSXXXX-0100
GTIN (EAN)	4050118660708
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Átmérő	6.5 mm	Nettó tömeg	1 g
--------	--------	-------------	-----

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-30 undefined ... 90 undefined
-------------------------	-----------------------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Általános adatok

Pólusszám	4	Kábelhossz	1 m
Kódolás	D kódolású	Érintkező felület	Au (arany)
Átviteli sebesség	100 MBit/s	Szigetelési ellenállás	≥ 108 Ω
Kategória	Cat. 5e	Névleges feszültség	250 V
Névleges áram	4 A	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Típus	Hüvely	Szennyezés súlyossága	2
Ellentétes oldali változat	Aljzat	Moduloldali változat	Aljzat

Cable technical specifications

Kábelhossz	1 m	Köpeny színe	zöld
árnyékolt	Igen	Halogén	Nem, halogénmentes
Szigetelés	PE	Köpeny anyaga	PUR
Színkód gyűű	Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		