


**THM WO VIN 25.4/19 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | THM, Vezeték és kábeljelölők, 2 - 4 mm, 25.4 x 19 mm, fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">2657120000</a>                                  |
| Típus          | THM WO VIN 25.4/19 WS                                       |
| GTIN (EAN)     | 4050118675252   |
| Qty.           | 2000 Darab  |

## THM WO VIN 25.4/19 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 0.07 mm | Mélység (coll)   | 0.0028 inch |
| Magasság    | 25.4 mm | Magasság (coll)  | 1 inch      |
| Szélesség   | 19 mm   | Szélesség (coll) | 0.748 inch  |
| Nettó tömeg | 0.11 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...80 °C |
|------------------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                    |  |                  |  |
|------------------------------------|--|------------------|--|
| Ragasztóanyag                      | Poliakrilát ragasztó   |                  |  |
| Nyomatás típusa                    | üres   |                  |  |
| Nyomatás módja                     | Hőnyomtató   |                  |  |
| Változat                           | Öntapadós  |                  |  |
| Szélesség                          | 19 mm  |                  |  |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-0  |                  |  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C  |                  |  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C   |                  |  |
| Szín                               | fehér  |                  |  |
| Halogén                            | Igen   |                  |  |
| Alapanyag                          | Vinil fólia  |                  |  |
| Nyomatott karakterek               | nélkül   |                  |  |
| Jelölők száma kombinációként       | Tápellátás formája   | Etikett-tekerics |  |
| UL 969 tanúsítvány                 | Nem  |                  |  |
| kompatibilis nyomtató              | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |                  |  |
| Jelölők száma kombinációként       | 1 Label reel = Conductor and cable markers                         |                  |  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -40...80 °C  |                  |  |
| Szám tekercsenként                 | 2000   |                  |  |

## Vezeték és kábeljelölők

|   |          |   |                    |
|---|----------|---|--------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14   | Halogén                                 | Igen               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 18   | Vezeték-keresztmetszet, max.            | 12 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték külső átmérő, max.                    | 4 mm     | Vezeték külső átmérő, min.              | 2 mm               |
| Vezeték külső átm.                            | 2 - 4 mm | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 12 mm <sup>2</sup> |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Drawings**



**THM WO VIN 25.4/19 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | RIBBON MM 110/360 SW       | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)     | 4050118390049              |            |
| Qty.           | 1 ST                       |            |