


THM WO VIN 25.4/57.2 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | THM, Vezeték és kábeljelölők, 8 - 12 mm, 25.4 x 57.2 mm, fehér |
| Rendelési szám | 2657190000 |
| Típus | THM WO VIN 25.4/57.2 SP WS |
| GTIN (EAN) | 4050118675924 |
| Qty. | 400 Darab |

THM WO VIN 25.4/57.2 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 0.07 mm | Mélység (coll) | 0.0028 inch |
| Magasság | 25.4 mm | Magasság (coll) | 1 inch |
| Szélesség | 57.2 mm | Szélesség (coll) | 2.252 inch |
| Nettó tömeg | 0.2 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...80 °C |
|------------------------------|-------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok


| | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|--|
| Ragasztóanyag | Poliakrilát ragasztó | | |
| Nyomatás típusa | üres | | |
| Nyomatás módja | Hőnyomtató | | |
| Változat | Öntapadós | | |
| Szélesség | 57.2 mm | | |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C | | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | | |
| Szín | fehér | | |
| Halogén | Igen | | |
| Alapanyag | Vinil fólia | | |
| Nyomatott karakterek | nélkül | | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Etikett-tekercs | |
| UL 969 tanúsítvány | Nem | | |
| kompatibilis nyomtató | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | | |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Label reel = Conductor and cable markers | | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...80 °C | | |
| Szám tekercsenként | 400 | | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|-----------|---|---------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 4 | Halogén | Igen |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 8 | Vezeték-keresztmetszet, max. | 113 mm ² |
| Vezeték külső átmérő, max. | 12 mm | Vezeték külső átmérő, min. | 8 mm |
| Vezeték külső átm. | 8 - 12 mm | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 113 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |



Tartozékok**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|------------|--|
| Típus | RIBBON MM 110/360 SW | Változat | |
| Rendelési szám | 2005070000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| Qty. | 1 ST | | |