


THM WO VIN 25.4/63.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 8 - 12 mm, 25.4 x 63.5 mm, fehér
Rendelési szám	2657200000
Típus	THM WO VIN 25.4/63.5 WS
GTIN (EAN)	4050118675931
Qty.	2000 Darab

THM WO VIN 25.4/63.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.07 mm	Mélység (coll)	0.0028 inch
Magasság	25.4 mm	Magasság (coll)	1 inch
Szélesség	63.5 mm	Szélesség (coll)	2.5 inch
Nettó tömeg	0.28 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok


Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	
Nyomatás típusa	üres	
Nyomatás módja	Hőnyomtató	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	63.5 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	fehér	
Halogén	Igen	
Alapanyag	Vinil fólia	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Étikett-tekercs
UL 969 tanúsítvány	Nem	
kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C	
Szám tekercsenként	2000	

Vezeték és kábeljelölők

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 2	Halogén	Igen
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 6	Vezeték-keresztmetszet, max.	113 mm ²
Vezeték külső átmérő, max.	12 mm	Vezeték külső átmérő, min.	8 mm
Vezeték külső átm.	8 - 12 mm	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	113 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



Tartozékok**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat	
Rendelési szám	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qty.	1 ST		