


**S-1L+9-1000/16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A 1 pólusú, tűs típusú fáziselosztó gyűjtősíneket potenciáelosztásra használják a vezérlőszekrény más komponenseihez, például megszakítóhoz, maradékáram-megszakítóhoz és más telepítési eszközökhöz.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fázis gyűjtősín (sorkapcsok), 80, Pólusszám: 37, Szigetelt: Igen, 16
Rendelési szám	<a href="#">2658060000</a>
Típus	S-1L+9-1000/16
GTIN (EAN)	4050118672466
Qty.	50 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2025-06-01T00:00:00+02:00

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Mélység	16.8 mm	Mélység (coll)	0.6614 inch
Magasság	15.5 mm	Magasság (coll)	0.6102 inch
Szélesség	1016 mm	Szélesség (coll)	39.9999 inch
Nettó tömeg	36.45 g		

## Hőmérsékletek

Ambient temperature -5 °C...40 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Szín szürke

## Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat Nem

## Méreték

Raszter mm-ben (P) 17.80 mm

## Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	16 mm <sup>2</sup>	Névleges feszültség	400 V
Névleges áram	80 A		

## Általános



Pólusszám 37

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

## Rajzok

## Rajz



## S-1L+9-1000/16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Zárósapkák és fedelek



A zárósapkák és fedelek biztosítják a szükséges kúszótávolságot a rendszerben, még a gyújtósínek megfelelő hosszra vágása után vagy szabadonálló érintkezők esetén is, ezenkívül az ujjak biztonságát is garantálják, összhangban a DIN EN 50274 szabvány előírásaival.

## Általános rendelési adatok

Típus	END CAP G+S 1L/10-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2658970000</a>	Kapocsfedél, szürke, Magasság: 16.8 mm, Szélesség: 4.5 mm, Mélység: 16.8 mm
GTIN (EAN)	4050118671551	
Qty.	50 ST	

## Betápláló sorkapcsok



Betápláló moduljaink lehetővé teszik a kezelést a rendszer betáplálása során. Például a kábel hajlítási sugara csökkenthető oldalbemenetes betápláló modul használatával.

## Általános rendelési adatok

Típus	FIT 25 GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2659050000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671483	
Qty.	10 ST	
Típus	FIT 25 SN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2659060000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671476	
Qty.	30 ST	
Típus	FIT 50 GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2659070000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671469	
Qty.	3 ST	
Típus	FIT 50 GN/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2659090000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671445	
Qty.	3 ST	

## S-1L+9-1000/16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	FIT 50 SN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2659080000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671452	
Qty.	3 ST	
Típus	FIT 50 SN/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2659100000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671438	
Qty.	3 ST	

## Zárósapkák és fedelek



A zárósapkák és fedelek biztosítják a szükséges kúszótávolságot a rendszerben, még a gyújtósínek megfelelő hosszra vágása után vagy szabadonálló érintkezők esetén is, ezenkívül az ujjak biztonságát is garantálják, összhangban a DIN EN 50274 szabvány előírásaival.

## Általános rendelési adatok

Típus	PROTECTION COVER G+S /5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2659040000</a>	Kapocsfedél, sárga, Magasság: 18.3 mm, Szélesség: 8.1 mm, Mélység: 18 mm
GTIN (EAN)	4050118671490	
Qty.	10 ST	