

## G-3L-160/10 C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Az 3 pólusú villás típusú fáziselosztó gyűjtősíneket potenciáelosztásra használják a vezérlőszekrény más komponenseihez, például megszakítóhoz, maradékáram-megszakítóhoz és más telepítési eszközökhöz.

## Általános rendelési adatok

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Változat           | Fázis gyűjtősín (sorkapcsok), 63, Pólusszám: 9, Szigetelt: Igen, 10 |
| Rendelési szám     | <a href="#">2658350000</a>                                          |
| Típus              | G-3L-160/10 C                                                       |
| GTIN (EAN)         | 4050118672176                                                       |
| Qty.               | 20 Darab                                                            |
| Szállítás állapota | Kifutott                                                            |
| Elérhető eddig:    | 2025-06-01T00:00:00+02:00                                           |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 15.4 mm | Mélység (coll)   | 0.6063 inch |
| Magasság    | 31 mm   | Magasság (coll)  | 1.2205 inch |
| Szélesség   | 160 mm  | Szélesség (coll) | 6.2992 inch |
| Nettó tömeg | 58 g    |                  |             |

## Hőmérsékletek

Ambient temperature -5 °C...40 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

Szín szürke

## Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából  
bevizsgált változat Nem

## Méretetek

Raszter mm-ben (P) 17.80 mm

## Névleges adatok

|                         |                    |                     |       |
|-------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| Névleges keresztmetszet | 10 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség | 400 V |
| Névleges áram           | 63 A               |                     |       |



## Általános

Pólusszám 9

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000215    | ETIM 9.0    | EC000215    |
| ETIM 10.0   | EC000215    | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 |             |             |

## Rajz



## Tartozékok

## Betápláló sorkapcsok



Betápláló moduljaink lehetővé teszik a kezelést a rendszer betáplálása során. Például a kábel hajlítási sugara csökkenthető oldalbemenetes betápláló modul használatával.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                               |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Típus          | FIT 25 GN                  | Változat                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">2659050000</a> | Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118671483              |                                               |
| Qty.           | 10 ST                      |                                               |
| Típus          | FIT 25 SN                  | Változat                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">2659060000</a> | Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118671476              |                                               |
| Qty.           | 30 ST                      |                                               |
| Típus          | FIT 50 GN                  | Változat                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">2659070000</a> | Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118671469              |                                               |
| Qty.           | 3 ST                       |                                               |
| Típus          | FIT 50 GN/F                | Változat                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">2659090000</a> | Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118671445              |                                               |
| Qty.           | 3 ST                       |                                               |
| Típus          | FIT 50 SN                  | Változat                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">2659080000</a> | Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118671452              |                                               |
| Qty.           | 3 ST                       |                                               |
| Típus          | FIT 50 SN/F                | Változat                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">2659100000</a> | Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118671438              |                                               |
| Qty.           | 3 ST                       |                                               |

## Tartozékok

## Zárósapkák és fedelek



A zárósapkák és fedelek biztosítják a szükséges kúszótávolságot a rendszerben, még a gyújtósínek megfelelő hosszra vágása után vagy szabadonálló érintkezők esetén is, ezenkívül az ujjak biztonságát is garantálják, összhangban a DIN EN 50274 szabvány előírásaival.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | PROTECTION COVER G+S /5    | Változat                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">2659040000</a> | Kapocsfedél, sárga, Magasság: 18.3 mm, Szélesség: 8.1 mm, Mélység: 18 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118671490              |                                                                          |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                          |

|                |                            |                                                                             |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | END CAP G+S 3L/10          | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2659000000</a> | Kapocsfedél, szürke, Magasság: 20.2 mm, Szélesség: 8.2 mm, Mélység: 14.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118671520              |                                                                             |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                             |