


**G-3L-210/10 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Az 3 pólusú villás típusú fáziselosztó gyűjtősíneket potenciáelosztásra használják a vezérlőszekrény más komponenseihez, például megszakítóhoz, maradékáram-megszakítóhoz és más telepítési eszközökhöz.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fázis gyűjtősín (sorkapcsok), 63, Pólusszám: 12, Szigetelt: Igen, 10
Rendelési szám	<a href="#">2658370000</a>
Típus	G-3L-210/10 C
GTIN (EAN)	4050118672152
Qty.	20 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2025-06-01T00:00:00+02:00

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Mélység	15.4 mm	Mélység (coll)	0.6063 inch
Magasság	31 mm	Magasság (coll)	1.2205 inch
Szélesség	210 mm	Szélesség (coll)	8.2677 inch
Nettó tömeg	81 g		

## Hőmérsékletek

Ambient temperature -5 °C...40 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Szín szürke

## Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat Nem

## Méreték

Raszter mm-ben (P) 17.80 mm

## Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	10 mm <sup>2</sup>	Névleges feszültség	400 V
Névleges áram	63 A		

## Általános



Pólusszám 12

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

# Rajzok

## Rajz



## Tartozékok

## Betápláló sorkapcsok



Betápláló moduljaink lehetővé teszik a kezelést a rendszer betáplálása során. Például a kábel hajlítási sugara csökkenthető oldalbemenetes betápláló modul használatával.

## Általános rendelési adatok

Típus	FIT 25 GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2659050000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671483	
Qty.	10 ST	
Típus	FIT 25 SN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2659060000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671476	
Qty.	30 ST	
Típus	FIT 50 GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2659070000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671469	
Qty.	3 ST	
Típus	FIT 50 GN/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2659090000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671445	
Qty.	3 ST	
Típus	FIT 50 SN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2659080000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671452	
Qty.	3 ST	
Típus	FIT 50 SN/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2659100000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671438	
Qty.	3 ST	

## Tartozékok

## Zárósapkák és fedelek



A zárósapkák és fedelek biztosítják a szükséges kúszótávolságot a rendszerben, még a gyújtósínek megfelelő hosszra vágása után vagy szabadonálló érintkezők esetén is, ezenkívül az ujjak biztonságát is garantálják, összhangban a DIN EN 50274 szabvány előírásaival.

## Általános rendelési adatok

Típus	PROTECTION COVER G+S /5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2659040000</a>	Kapocsfedél, sárga, Magasság: 18.3 mm, Szélesség: 8.1 mm, Mélység: 18 mm
GTIN (EAN)	4050118671490	
Qty.	10 ST	
Típus	END CAP G+S 3L/10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2659000000</a>	Kapocsfedél, szürke, Magasság: 20.2 mm, Szélesség: 8.2 mm, Mélység: 14.5 mm
GTIN (EAN)	4050118671520	
Qty.	10 ST	