

G-3L-268/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Az 3 pólusú villás típusú fáziselosztó gyűjtősíneket potenciáelosztásra használják a vezérlőszekrény más komponenseihez, például megszakítóhoz, maradékáram-megszakítóhoz és más telepítési eszközökhöz.

Általános rendelési adatok

Változat	Fázis gyűjtősín (sorkapcsok), 80, Pólusszám: 15, Szigetelt: , 16
Rendelési szám	2658400000
Típus	G-3L-268/16 C
GTIN (EAN)	4050118672121
Qty.	5 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-08-30T00:00:00+02:00
Alternatív termék	G-3L-1000/16 C

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	15.4 mm	Mélység (coll)	0.6063 inch
Magasság	31 mm	Magasság (coll)	1.2205 inch
Szélesség	268 mm	Szélesség (coll)	10.5512 inch
Nettó tömeg	39 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature -5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Szín szürke

Méretek

Raszter mm-ben (P) 17.80 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	16 mm ²	Névleges feszültség	400 V
Névleges áram	80 A		


Általános

Pólusszám 15

Besorolások

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

Rajz



Tartozékok

Betápláló sorkapcsok



Betápláló moduljaink lehetővé teszik a kezelést a rendszer betáplálása során. Például a kábel hajlítási sugara csökkenthető oldalbemenetes betápláló modul használatával.

Általános rendelési adatok

Típus	FIT 25 GN	Változat
Rendelési szám	2659050000	Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Qty.	10 ST	
Típus	FIT 25 SN	Változat
Rendelési szám	2659060000	Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Qty.	30 ST	
Típus	FIT 50 GN	Változat
Rendelési szám	2659070000	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Qty.	3 ST	
Típus	FIT 50 GN/F	Változat
Rendelési szám	2659090000	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
Qty.	3 ST	
Típus	FIT 50 SN	Változat
Rendelési szám	2659080000	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
Qty.	3 ST	
Típus	FIT 50 SN/F	Változat
Rendelési szám	2659100000	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
Qty.	3 ST	

Tartozékok

Zárósapkák és fedelek



A zárósapkák és fedelek biztosítják a szükséges kúszótávolságot a rendszerben, még a gyújtósínek megfelelő hosszra vágása után vagy szabadonálló érintkezők esetén is, ezenkívül az ujjak biztonságát is garantálják, összhangban a DIN EN 50274 szabvány előírásaival.

Általános rendelési adatok

Típus	PROTECTION COVER G+S /5	Változat
Rendelési szám	2659040000	Kapocsfedél, sárga, Magasság: 18.3 mm, Szélesség: 8.1 mm, Mélység: 18 mm
GTIN (EAN)	4050118671490	
Qty.	10 ST	

Típus	END CAP G+S 3L/16	Változat
Rendelési szám	2659600000	Kapocsfedél, szürke, Magasság: 21.2 mm, Szélesség: 8.3 mm, Mélység: 16.8 mm
GTIN (EAN)	4050118673548	
Qty.	10 ST	