


G-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar to illustration

Az 4 pólusú villás típusú fáziselosztó gyűjtősíneket potenciáelosztásra használják a vezérlőszekrény más komponenseihez, például megszakítóhoz, maradékáram-megszakítóhoz és más telepítési eszközökhöz.

Általános rendelési adatok

| | |
|--------------------|--|
| Változat | Fázis gyűjtősín (sorkapcsok), 80, Pólusszám: 42, Szigetelt: Igen, 16 |
| Rendelési szám | 2658820000 |
| Típus | G-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/16 C |
| GTIN (EAN) | 4050118671704 |
| Qty. | 15 Darab |
| Szállítás állapota | Kifutott |
| Elérhető eddig: | 2025-06-01T00:00:00+02:00 |

G-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Műszaki adatok**Tanúsítványok**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|--------------|
| Mélység | 16.8 mm | Mélység (coll) | 0.6614 inch |
| Magasság | 16.5 mm | Magasság (coll) | 0.6496 inch |
| Szélesség | 1016 mm | Szélesség (coll) | 39.9999 inch |
| Nettó tömeg | 231.73 g | | |

Hőmérsékletek

Ambient temperature -5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Szín szürke

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat Nem

Méreték

Raszter mm-ben (P) 17.80 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 16 mm² Névleges feszültség 400 V
 Névleges áram 80 A


Általános

Pólusszám 42

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000215 | ETIM 9.0 | EC000215 |
| ETIM 10.0 | EC000215 | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 | | |

Rajz



G-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Zárósapkák és fedelek



A zárósapkák és fedelek biztosítják a szükséges kúszótávolságot a rendszerben, még a gyújtósínek megfelelő hosszra vágása után vagy szabadonálló érintkezők esetén is, ezenkívül az ujjak biztonságát is garantálják, összhangban a DIN EN 50274 szabvány előírásaival.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | END CAP G+S 4L/16 | Változat |
| Rendelési szám | 2659030000 | Kapocsfedél, szürke, Magasság: 21.2 mm, Szélesség: 8.3 mm, Mélység: 16.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671506 | |
| Qty. | 10 ST | |

Betápláló sorkapcsok



Betápláló moduljaink lehetővé teszik a kezelést a rendszer betáplálása során. Például a kábel hajlítási sugara csökkenthető oldalbemenetes betápláló modul használatával.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | FIT 25 GN | Változat |
| Rendelési szám | 2659050000 | Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671483 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | FIT 25 SN | Változat |
| Rendelési szám | 2659060000 | Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 | |
| Qty. | 30 ST | |
| Típus | FIT 50 GN | Változat |
| Rendelési szám | 2659070000 | Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671469 | |
| Qty. | 3 ST | |
| Típus | FIT 50 GN/F | Változat |
| Rendelési szám | 2659090000 | Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671445 | |
| Qty. | 3 ST | |

G-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | FIT 50 SN | Változat |
| Rendelési szám | 2659080000 | Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 | |
| Qty. | 3 ST | |
| Típus | FIT 50 SN/F | Változat |
| Rendelési szám | 2659100000 | Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671438 | |
| Qty. | 3 ST | |

Zárósapkák és fedelek

A zárósapkák és fedelek biztosítják a szükséges kúszótávolságot a rendszerben, még a gyújtósínek megfelelő hosszra vágása után vagy szabadonálló érintkezők esetén is, ezenkívül az ujjak biztonságát is garantálják, összhangban a DIN EN 50274 szabvány előírásaival.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | PROTECTION COVER G+S /5 | Változat |
| Rendelési szám | 2659040000 | Kapocsfedél, sárga, Magasság: 18.3 mm, Szélesség: 8.1 mm, Mélység: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671490 | |
| Qty. | 10 ST | |