

Product image



Betápláló moduljaink lehetővé teszik a kezelést a rendszer betáplálása során. Például a kábel hajlítási sugara csökkenthető oldalbemenetes betápláló modul használatával.

Általános rendelési adatok

Változat	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm ²
Rendelési szám	2659100000
Típus	FIT 50 SN/F
GTIN (EAN)	4050118671438
Qty.	3 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2024-08-30T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	27 mm	Mélység (coll)	1.063 inch
Magasság	39.7 mm	Magasság (coll)	1.563 inch
Szélesség	17.8 mm	Szélesség (coll)	0.7008 inch
Nettó tömeg	30 g		

Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Anyag adatok

Szín	szürke
------	--------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	50 mm ²	Névleges áram	150 A
-------------------------	--------------------	---------------	-------

Általános

Pólusszám	1
-----------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		