


CB-UVR 365/7,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



UV-resistant polyamide 6.6 ensures long durability of our special cable ties even with strong UV radiation. Ideal for continuous outdoor use.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Kábelkötők, 7,5 x 365 mm, Poliamid 66, 540 N |
| Rendelési szám | 2659360000 |
| Típus | CB-UVR 365/7,5 BK |
| GTIN (EAN) | 4050118682823 |
| Qty. | 100 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E317499 |

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|--------------|
| Mélység | 1 mm | Mélység (coll) | 0.0394 inch |
| Magasság | 365 mm | Magasság (coll) | 14.3701 inch |
| Szélesség | 7.5 mm | Szélesség (coll) | 0.2953 inch |
| Nettó tömeg | 4.21 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...85 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 105 °C | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Szerelőanyagok

| | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------|
| UV-álló | Igen | Újra megnyitáshoz | Nem |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 85 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | Halogén | Nem |
| Kábelátmérő, max. | 100 mm | Alapanyag | Poliamid 66 |
| Szakítószilárdság | 540 N | Kötegelési átmérő, max. | 100 mm |
| Szakítószilárdság | 121 lbf | Kötegelési átmérő, min. | 8 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

