


CB-HTR 365/7,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Our heat-stabilised cable ties made of polyamide 6.6 are suitable for continuous use at temperatures up to +125°C.

Általános rendelési adatok

Változat	Kábelkötők, 7,5 x 365 mm, Poliamid 66, 540 N
Rendelési szám	2659420000
Típus	CB-HTR 365/7,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682885
Qty.	100 Darab

CB-HTR 365/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0.0394 inch
Magasság	365 mm	Magasság (coll)	14.3701 inch
Szélesség	7.5 mm	Szélesség (coll)	0.2953 inch
Nettó tömeg	4.21 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...125 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	125 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szerelőanyagok

UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	125 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	100 mm	Alapanyag	Poliamid 66
Szakítószilárdság	540 N	Kötegelési átmérő, max.	100 mm
Szakítószilárdság	121 lbf	Kötegelési átmérő, min.	8 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Drawings

