


CB-VT 140/3,6 WT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Our self-extinguishing cable ties are suitable for environments with increased fire protection requirements. They comply with EN45545 and are suitable for use in rail vehicles.

Általános rendelési adatok

Változat	Kábelkötők, 3,5 x 140 mm, Poliamid 66, 180 N
Rendelési szám	2659500000
Típus	CB-VT 140/3,6 WT
GTIN (EAN)	4050118682960
Qty.	100 Darab

CB-VT 140/3,6 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0.0394 inch
Magasság	140 mm	Magasság (coll)	5.5118 inch
Szélesség	3.5 mm	Szélesség (coll)	0.1378 inch
Nettó tömeg	0.6 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...85 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	85 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szerelőanyagok

UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	35 mm	Alapanyag	Poliamid 66
Szakítószilárdság	180 N	Kötegelési átmérő, max.	32 mm
Szakítószilárdság	40 lbf	Kötegelési átmérő, min.	2.5 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

