

HDC XX6A01 MMSXXXX-0115**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2659970115
Típus	HDC XX6A01 MMSXXXX-0115
GTIN (EAN)	4050118682236
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX6A01 MMSXXXX-0115

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	125 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Általános adatok

Pólusszám	8	Kábelhossz	1.15 m
Kódolás	X kódolású	Érintkező felület	Au (arany)
Átviteli sebesség	10 Gbps, 10 Gbit/s	Szigetelési ellenállás	$\geq 108 \Omega$
Kategória	Cat. 6A	Névleges feszültség	50 V
Névleges áram	0.5 A	Dugaszolási ciklusok	\u2265 100
Típus	Érintkező	Szennyezés súlyossága	2
Ellentétes oldali változat	Érintkező	Moduloldali változat	Érintkező

Cable technical specifications

Kábelhossz	1.15 m		
Köpeny színe	kék		
Halogén	Nem		
Szigetelés	Expandált		
Köpeny anyaga	Radox EM 104		
Outside diameter	Átmérő		8.1 mm
	Jelzések		±
	Tolerance		0.5 mm
Outside diameter	8.1 mm ± 0.5 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		