

IE-PS-M12X-180-P-TH-SC-ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A 8 pólusú M12 Mini krimpelt kábeles csatlakozó X-kódolással és 90°-os kábelkimenettel kompakt méreteinek és 8 különböző kimeneti pozíciójának köszönhetően kifejezetten alkalmas nehezen hozzáférhető szerelési környezethez. A széles, 4–9 mm közötti kábelátmérőt lefedő kábelbilincses verzió, valamint a teljesen árnyékolt ház és az árnyékolt húzásmentesítés együttese univerzális, üzembiztos megoldást kínál a piacon elérhető összes szabványos kábelhez.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2662080000
Típus	IE-PS-M12X-180-P-TH-SC-ST
GTIN (EAN)	4050118781830
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Átmérő	14 mm	Nettó tömeg	21 g
--------	-------	-------------	------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c50b1fcd-04c8-463f-99b5-8ae8d5ac75a1

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	8	Kódolás	X kódolású
Érintkező felület	Aranyozott	LED	Nem
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Ház fő anyaga	Cu alloy Ni lemezelt
Kábelátmérő, max.	8.3 mm	Kábelátmérő, min.	7.9 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	0.34 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.14 mm ²
Névleges feszültség	50 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67 dugaszolva	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Szennyezés súlyossága	3	Az érintkező típusa	Érintkező
Árnyékolás csatlakozás	Igen, krimpelt	Menetes gyűrű anyaga	Nikkelezett CuZn
Csatlakozási keresztmetszet, max.	0.34 mm ²	Csatlakozási keresztmetszet, min.	0.14 mm ²

Általános információk

Pólusszám	8	1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	Crimp	Ház fő anyaga	Cu alloy Ni lemezelt
Csatlakozási menet	M12	Érintkező felület	Aranyozott
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.14 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0.34 mm ²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	0.34 mm ²	Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	0.32 mm ²
Conductor connection cross-section, flexible	0.14...0.34 mm ²	Védelmi osztály	IP67 dugaszolva
Dugaszolási ciklusok	≥ 500		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-109
----------------------	-----------------

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	50 V
---------------------	------

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-109
----------------------	-----------------

IE-PS-M12X-180-P-TH-SC-ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		



IE-PS-M12X-180-P-TH-SC-ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Screwty® tömszelence szerszám



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY SET	Változat
Rendelési szám	1910000000	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248436842	
Qty.	1 ST	

Screwty® tömszelence szerszám nyomték funkcióval



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY SET -DM	Változat
Rendelési szám	1920000000	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248436859	
Qty.	1 ST	

IE-PS-M12X-180-P-TH-SC-ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Screwty® tömszelence szerszám



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY- M12 F	Változat
Rendelési szám	1900020000	Cable gland tool for M12 connectors
GTIN (EAN)	4032248375851	
Qty.	1 ST	

Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY-M12 F-DM	Változat
Rendelési szám	1900021000	Cable gland tool for M12 connectors
GTIN (EAN)	4032248436828	
Qty.	1 ST	